



Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v ráme, Dĺžka pásu: 30m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 464850 30 |
| GTIN | 4007368048992 |
| Trieda položky | 46M |

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Nehrdzavejúce ocelové meracie pásmo z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačaná s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|--------|
| Rám Šírka | 120 mm |
| Celková dĺžka | 280 mm |
| Šírka pásu | 13 mm |
| Typ začiatku meracej stupnice | A |
| Dĺžka pásu | 30 m |

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | EG II |
| Kalibrácia | G1 |
| Druh produktu | Meracie pásmo |

Služby

| | |
|--|-----------|
| KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50 | 026240 50 |
|--|-----------|