

Mitutoyo**Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 12-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	12 - 16 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Celková dĺžka	127 mm
Rozmer A	0,3 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 13	484030 13
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 12	484030 12
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16