

**HOLEX****Laserový prístroj na meranie vzdialenosti, Dosah: 60m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	465540 60
GTIN	4045197838728
Trieda položky	42I

**Popis****Prevedenie:**

Cenovo výhodný laserový prístroj na meranie vzdialenosti pre rýchle a jednoduché vykonanie štandardných meracích úloh. Ergonomicky tvarované dvojzložkové teleso. Klávesnica Soft-Touch so symbolmi s vysvetlivkami. LCD displej so zapínateľným podsvietením pozadia. Grafické symboly v displeji podporujú používateľa pri meracích procesoch. Laserová trieda 2.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Presnosť:**

Odchýlka  $\pm 1,5$  mm na 10 m meracej dráhy pri optimálnych podmienkach.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2x batérie č. 081551 LR3, taška na opasok a pútko na ruku.

**Technický opis**

Presnosť merania	$\pm 1,5$ mm
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno

Výška	28 mm
dynamické meranie	áno
Dodatok/odčítanie	áno
minimálne/maximálne meranie	áno
Hmotnosť	100 g
akustické potvrdenie merania	áno
Dosah	60 m
Životnosť batérií (merania)	4000
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Úložisko nameraných hodnôt	20
Dĺžka	110 mm
Automatika vypnutia	3 min
Zásobovanie prúdom	2× 081551 LR3
Výpočet plochy a objemu	áno
Šírka	46 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3