

Mitutoyo**Digitálny trojbodový interný merací prístroj, Rozsah merania: 50-63mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**. Meracie plochy z kalenej ocele potiahnutej titánom.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Náhradný diel:

Náhradná meracia hlava č. 429252.

Technický opis

Rozmer A	0,3 mm
Odčítanie	0,001 mm
Hĺbka merania s predĺžením	225 mm
Rozsah merania	50 - 63 mm
Štandardná hĺbka merania	75 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
---------------------------------------	--------

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Vysielač Typ S1	498966 S1
Náhradná meracia hlava Rozsah merania 50-63	429252 50-63