

**HOLEX****Multimeter, Typ prístroja: 960****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473320 960
GTIN	4045197838759
Trieda položky	42I

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky tvarované dvojzložkové teleso s gumovým plášťom. Veľký, ľahko čitateľný digitálny displej s pripojiteľným podsvietením. Meracie prístroje s autom. rozsahom. Všetky prístroje s držiakom skúšobného hrotu na zadnej strane pre jednoručné ovládanie, s podperou.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Použitie:**

Digitálne servisné meracie prístroje s rozsiahlymi funkciami.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérií (veľ. 960 2 kusy, veľ. 9917 1 kus), meracie vedenia č. 473328 veľ. 2.

**Technický opis**

Frekvencia	0,01 Hz – 10 kHz
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V

Displej s podsvietením	áno
Tlačidlo - Hodnota pridržania	áno
Striedavé napätie AC	1 mV – 600 V
Kategória prepätia	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Odpor	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Základná presnosť	1 %
akustický test priechodnosti	áno
automatické vypnutie	áno
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Kalibrácia	I3
Skúška diód	áno
Kapacita	0,01 nF – 4000 $\mu$ F
Rozsah zobrazovania	4000
Osvetlenie meracích miest	áno
Striedavý prúd AC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Jednosmerný prúd DC	0,1 $\mu$ A – 10 A
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2x c. 081556 vel. LR3
Druh produktu	Multimeter

## Služby

Kalibrácia Digitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027000 3
Kalibrácia DAkkSDigitálny multimeter Počet desatinných miest 3	027010 3

## Príslušenstvo

Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 2

473328 2

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3