

Mitutoyo**Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 75-100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12 – 25 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429110, nastavovacie krúžky.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	1
Ø nastavovacieho krúžku	87 mm
Počet meracích skrutiek	2

Rozsah merania	75 - 100 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 75-100	020550 75-100
--	---------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357