

**Mitutoyo****Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 16-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Rozsah merania	16 - 20 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Rozmer A	0,3 mm
Celková dĺžka	127 mm
Štandardná hĺbka merania	80 mm
Hĺbka merania s predĺžením	230 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 16	484030 16
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 19	484030 19
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 17	484030 17
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18