

**Rádlovacie koliesko PM, AA, Ø ryhovacieho kolieska d_1 × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 15X6/1,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290150 15X6/1,2
GTIN	4030741265372
Trieda položky	29I

Popis**Prevedenie:**

S 45° fazetou.

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Členenie zubov	1,2
Ø ryhovača d_1	15 mm
Šírka ryhovača b	6 mm
Ø vrúbkovaného otvoru d_2	6 mm
Ø záhlbníka d_3	11 mm
Prevedenie ryhovača	AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		