

**Rádlovacie koliesko PM, AA, Ø ryhovacieho kolieska d<sub>1</sub> × šírka ryhovacieho kolieska b / delenie zubov: 20X8/0,6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290150 20X8/0,6
GTIN	4030741313400
Trieda položky	29I

**Popis****Prevedenie:**

S 45° fazetou.

Odolné proti opotrebovaniu z kovu s práškovým nástrekom.

**Upozornenie:**

**Ďalšie veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Členenie zubov	0,6
Šírka ryhovača b	8 mm
Ø vrúbkovaného otvoru d <sub>2</sub>	6 mm
Ø ryhovača d <sub>1</sub>	20 mm
Ø záhlbníka d <sub>3</sub>	13 mm
Prevedenie ryhovača	AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	M
CuZn	vhodný	65	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		