


Garant**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410100 150
GTIN	4045197502506
Trieda položky	40Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo.

Meracie plochy jemne lapované. Lepšie odcítanie vďaka farebnej kontrastnej stupnici.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Balenie	Puzdro
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,05 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3

Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
---	--------