

**Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362100 125
GTIN	2050001077479
Trieda položky	35G

Popis**Prevedenie:**

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Hmotnosť	17 kg
Výška základného telesa G	40 mm
Rozsah upínania b	150 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 125
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Šírka čelustí A	125 mm

Výška čelusti C	40 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna I	16 mm
Celková dĺžka L	345 mm
maximálna upínacia sila pri 60 Nm	25 kN
Séria	Gerardi 125
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Hranolová čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362125 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Modulárny prvok pevný (kus) pre šírku čelustí 125	362150 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 125	362147 125
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362146 125
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 125	362148 125
Upínací prvok kompletný (kus) pre šírku čelustí 125	362144 125
Pohyblivá čelusť (kus) pre šírku čelustí 125	362143 125
Dvojica svoriek pre šírku čelustí 125	362120 125
Pohyblivý modulárny prvok (kus) pre šírku čelustí 125	362145 125