

**Vysokotlakový zverák, Šírka čeluste: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 362010 125    |
| GTIN             | 4045197233837 |
| Trieda položky   | 32F           |

**Popis****Prevedenie:**

- Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
- Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
- Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
- Sériovo s tvrdými a brúsenými hladkými upínacími čelustami.
- Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

**Použitie:**

- Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách.
- Malé výrobné tolerancie umožňujú dodatočnú inštaláciu viacerých zverákov vedľa seba.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru tvrdených upínacích čelustí, ručnej kľuky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

- Vyrovnávacia a polohovacia súprava pozri č. 360530; príslušenstvo pozri č. 362015 – 362025.
- Ďalšie čeluste pozri č. 362400 – 362620.

**Upozornenie:**

Na montáž čelustí z príslušenstva sa musia štandardné čeluste demontovať.

Keď chcete použiť čeluste č. 362400 – 362620, demontujte štandardnú predsadenú čelusť, potom môžete na stredový otvor M10 namontovať predsadené čeluste č. 362400 – 362620.

**Technický opis**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Rozsah upínania b I | 0 - 105 mm |
|---------------------|------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| L <sub>2</sub>                       | 80 mm           |
| Šírka čeluste                        | 125 mm          |
| Upínacia sila                        | 40 kN           |
| Rozsah upínania b rozšírené          | 255 mm          |
| Výška základného telesa c            | 107 mm          |
| Veľkosť závitú d <sub>1</sub>        | M12             |
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | HD-HOLEX        |
| Rozsah upínania b II                 | 100 - 205 mm    |
| L <sub>3</sub>                       | 60 mm           |
| Výška podložky G +0,02               | 65 mm           |
| L <sub>4</sub>                       | 489 - 694 mm    |
| Hmotnosť                             | 25 kg           |
| Dĺžka základného telesa a            | 425 mm          |
| Druh produktu                        | Strojový zverák |

## Príslušenstvo

|   |                |
|---|----------------|
| Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 125 | 362400 125     |
| Pár základných čelustí, mäkké pre šírku čelustí 125                           | 362520 125     |
| Pár valčekových sťahovacích čelustí pre šírku čelustí 125                     | 362460 125     |
| Pár upínacích čelustí so stupňovitou opornou plochou pre šírku čelustí 125    | 362560 125     |
| Otočný tanier pre šírku čelustí 125   | 362015 125     |
| Pár pružinových listových čelustí pre šírku čelustí 125                       | 362600 125     |
| Súprava úpiniek 2-dielne pre šírku čelustí 125/160                            | 360750 125/160 |
| Pár náhradných listových pier pre šírku čelustí 125                           | 362620 125     |
| Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 125                               | 362500 125     |
| Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 125                           | 362420 125     |

|  |                |
|--|----------------|
| Kľuka pre šírku čelustí 125/160                                      | 360810 125/160 |
| Upínacia čelusť so stupňovitou opornou plochou pre šírku čelustí 125 | 362030 125     |
| Nastaviteľný doraz obrobku pre šírku čelustí 125                     | 362020 125     |