

**Mahr****Posuvné meradlo Nónius 1/50, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410251 150
GTIN	4059192001582
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Meracie plochy jemne lapované.

**Bez** členenia v palcoch.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Balenie	Puzdro
Rozsah merania	0 - 150 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,02 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Členenie	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	ploché
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm

Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
---	--------