



Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 150/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 362100 150/3 |
| GTIN | 2050001077493 |
| Trieda položky | 35G |

Popis

Prevedenie:

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | Gerardi 150 |
| Lícovacia drážka priečna n | 16 mm |
| Výška základného telesa G | 50 mm |
| Rozsah upínania b | 300 mm |
| Výška čelusti C | 50 mm |
| Šírka čelustí A | 150 mm |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Hmotnosť | 40 kg |
| Celková dĺžka L | 520 mm |
| Lícovacia drážka pozdĺžna l | 16 mm |
| maximálna upínacia sila pri 80 Nm | 30 kN |
| Séria | Gerardi 150 |
| Druh produktu | Strojový zverák |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16 | 362160 20/16 |
| Uhlová horná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150 | 362130 150 |
| Hranolová čelusť (kus) pre šírku čelustí 150 | 362125 150 |
| Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 150 | 362146 150 |
| Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16 | 362160 12/16 |
| Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 150 | 362147 150 |
| Stredná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150 | 362142 150 |
| Upínací prvok kompletný (kus) pre šírku čelustí 150 | 362144 150 |
| Horná čelusť hranola (kus) pre šírku čelustí 150 | 362135 150 |
| Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16 | 362160 16/16 |
| Pohyblivý modulárny prvok (kus) pre šírku čelustí 150 | 362145 150 |
| Modulárny prvok pevný (kus) pre šírku čelustí 150 | 362150 150 |
| Dvojica svoriek pre šírku čelustí 150 | 362120 150 |
| Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 150 | 362148 150 |
| Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16 | 362160 14/16 |

Pohyblivá čeľusť (kus) pre šírku čeľustí 150

362143 150

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka
18/16

362160 18/16