

HOLEX**Vysokotlakový zverák, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362010 160
GTIN	4045197233844
Trieda položky	32F

Popis**Prevedenie:**

- Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
- Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
- Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
- Sériovo s tvrdými a brúsenými hladkými upínacími čelustami.
- Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

Použitie:

- Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách.
- Malé výrobné tolerancie umožňujú dodatočnú inštaláciu viacerých zverákov vedľa seba.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru tvrdených upínacích čelustí, ručnej kľuky.

Zvláštne príslušenstvo:

- Vyrovnávacia a polohovacia súprava pozri č. 360530; príslušenstvo pozri č. 362015 – 362025.
- Ďalšie čeluste pozri č. 362400 – 362620.

Upozornenie:

Na montáž čelustí z príslušenstva sa musia štandardné čeluste demontovať.

Keď chcete použiť čeluste č. 362400 – 362620, demontujte štandardnú predsadenú čelusť, potom môžete na stredový otvor M10 namontovať predsadené čeluste č. 362400 – 362620.

Technický opis

Výška podložky G +0,02	80 mm
------------------------	-------

Upínacia sila	50 kN
L ₃	95 mm
Hmotnosť	50 kg
Rozsah upínania b rozšírené	365 mm
L ₂	90 mm
Výška základného telesa c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD-HOLEX
Veľkosť závitú d ₁	M16
Šírka čeluste	160 mm
Rozsah upínania b I	0 - 155 mm
Rozsah upínania b II	150 - 305 mm
Dĺžka základného telesa a	570 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Kľuka pre šírku čelustí 125/160	360810 125/160
Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 160	362420 160
Pár valčekových sťahovacích čelustí pre šírku čelustí 160	362460 160
Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 160	362500 160
Súprava úpiniek 2-dielne pre šírku čelustí 125/160	360750 125/160
Pár základných čelustí, mäkké pre šírku čelustí 160	362520 160
Pár náhradných listových pier pre šírku čelustí 160	362620 160
Pár pružinových listových čelustí pre šírku čelustí 160	362600 160
Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 160	362400 160
Otočný tanier pre šírku čelustí 160	362015 160