

Waldmann **LED svietidlo s pravouhlou lupou bez nohy, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491521 2
GTIN	4013330089412
Trieda položky	49A

Popis**Prevedenie:**

Lupa s LED osvetlením pre pracovné pole bez odleskov a s rovnomerným osvetlením. Kľbové rameno voľne pohyblivé. Vďaka pružinovému odľahčeniu sa svietidlo udrží v každej polohe.

- **Upravené, brúsené sklené šošovky odolné proti poškrabaniu. Otočné.**
- **Lupa s pravouhlým svietidlom pre intenzívne, veľkoplošné a roznomerné osvetlenie s 54 LED. Príkon len 12 W, intenzita svetla 6000 Lx, viacstupňové prepínanie. LED so životnosťou až 50 000 h.**
- **Segmentové prepínanie na identifikáciu najjemnejších štruktúr a chýb. Podľa konkrétneho použitia si možno vybrať medzi dopadom svetla s tvorbou tieňa a rozptýleným osvetlením.**
- **Veľké zorné pole pre neskreslené videnie.**

Rozsah balenia:

Vrátane krytu a plastovej skrutkovacej nohy.

Zvláštne príslušenstvo:

Stolná noha č. 491660, stolná svorka č. 491670.

Upozornenie:

Zdroj svetla je vymeniteľný výrobcom.

Technický opis

Rozmery hlavy Šírka	194 mm
Šošovka Šírka	105 mm
Rozmery hlavy Výška	75 mm
Vykladanie	900 mm
Hmotnosť	2 kg
Šošovka Dĺžka	162 mm
Rozmery hlavy Dĺžka	298 mm
Zväčšenie (x-násobne)	1,75
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso	LED modul
Osvetľovacie teleso vymeniteľné	nie
Druh produktu	Lupa s osvetlením

Príslušenstvo

Stolová noha pre svietidlo s lupou č. 491521	491660
--	--------