



Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 200/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Trieda položky	35G

Popis

Prevedenie:

- Jednoduchá mechanická obsluha (do 3,5 t).
- Jednoduché nastavenie šírky upnutia.
- Strojový zverák so sťahovacími čelustami.
- Tvrdosť HRC 60.
- Rovnobežnosť 0,02 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane vťahovacích čelustí, 1 dorazu obrobku, 2 kusov drážkovaných kameňov č. 362160, veľk. 16/16, 1 upínacieho kľúča, 1 kľúča s priečnou rukoväťou.

Upozornenie:

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

Technický opis

Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm
Výška základného telesa G	70 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Rozsah upínania b	300 mm
Výška čelusti C	65 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Gerardi 200

Šírka čelustí A	200 mm
Celková dĺžka L	595 mm
Hmotnosť	69 kg
maximálna upínacia sila pri 120 Nm	40 kN
Séria	Gerardi 200
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Dvojica svoriek pre šírku čelustí 200	362120 200
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 200	362147 200
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 200	362148 200
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 200	362146 200
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16