

**Posuvné meradlo s momentovým upínaním, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410625 150
GTIN	4045197203021
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemné, škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie plochy jemne lapované.

**Technický opis**

Balenie	stabilný box
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
Tabuľka pre posuvné meradlo	412180