

HOLEX**Posuvné meradlo Nónius 1/20, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410200 100
GTIN	4045197302106
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore. Bez palcových dielikov.

Rozsah balenia:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Balenie	Puzdro
Odčítanie	0,05 mm
Dĺžka meracích čelustí	30 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 100 mm
Členenie	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 2,2×1,0
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu

Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200