

**Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 135mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362075 135
GTIN	2050001760852
Trieda položky	32E

**Popis****Prevedenie:**

- Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
- Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
- Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
- Sériovo s tvrdenými a brúsenými hladkými upínacími čelustami.
- Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

**Popis:**

Vymeniteľné čeluste.

Rýchle prestavenie upínacieho rozsahu.

Prednastavenie upínacieho tlaku.

**Použitie:**

Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách. Rýchle upínanie s ručnou kľukou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 páru ryhovaných upínacích čelustí (zadná strana hladká), ručnej kľuky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Vymeniteľné čeluste č. 362076; 362077; 362079, otočná doska č. 362073.

**Technický opis**

Upínacia sila	40 kN
Výška podložky G $\pm 0,02$	72,5 mm

Rozsah upínania b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Výška čelusti C	39,6 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD zverák
Hmotnosť	39 kg
Rozsah upínania b III	144 - 220 mm
Výška základného telesa c	112 mm
Rozsah upínania b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
Šírka čeluste	135 mm
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Otočná doštička pre zverák pre šírku čelustí 135	362073 135
Upínacia čelusť s pozdĺžnymi drážkami, druhá strana hladká pre šírku čelustí 135	362076 135
Upínacia čelusť jemne drážkovaná, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 135	362077 135
Upínacia čelusť s hranolmi, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 135	362079 135
Otočná doštička pre zverák pre šírku čelustí 113	362073 113