

**HOLEX****Posuvné meradlo bez paralaxnej chyby s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410640 150
GTIN	4045197304001
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemná stupnica s vysokým kontrastom. Meracie plochy jemne lapované. Plochý nónius pre **čítanie bez paralaxy**. S fixačnou skrútkou navrchu a okrúhlym hĺbkomerom.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	Ø 1,6
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm

Stupnica chrómovaná	áno
Ø hĺbkomera	1,6 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

### Príslušenstvo

Tabuľka pre posuvné meradlo	412180
Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236