

Mahr**Posuvné meradlo s momentovým upínaním, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410255 150
GTIN	4059192001575
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemné, škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie plochy jemne lapované.

Zvláštne príslušenstvo:

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 150 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Balenie	stabilný box
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Híbkomer	rohový 3,7×1,3
Híbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm

Aretácia	Momentové upínanie
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Tabuľka pre posuvné meradlo	412180
Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500