

HOLEX**Posuvné meradlo bez paralaxnej chyby s momentovým upínaním, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410650 150
GTIN	4045197304018
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemná stupnica s vysokým kontrastom. Meracie plochy jemne lapované. Plochý nónius pre **čítanie bez paralaxy**. S momentovým upínaním a stabilným plochým hĺbkomerom.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Balenie	stabilný box
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Hĺbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm

Stupnica chrómovaná	áno
Aretácia	Momentové upínanie
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
Tabuľka pre posuvné meradlo	412180
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236