

**Posuvné meradlo Nónius 1/20, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410200 200
GTIN	4045197519269
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore.

Rozsah balenia:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Balenie	Puzdro
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Híbkomer	rohový 3,7×1,3
Híbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm

Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200