

**Posuvné meradlo Nónius 1/20, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410200 300
GTIN	4045197519207
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.
Aretačná skrutka hore.

Rozsah balenia:

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

Technický opis

Odčítanie	0,05 mm
Kalibrácia	A1
Balenie	Puzdro
Rozsah merania	0 - 300 mm
Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Členenie	1/20 mm
Členenie	1/128 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Híbkomer	rohový 4,7×1,8
Híbkomer dostupný	áno
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm

Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
------------------------	--------------