

Mahr**Štartovací balíček s digitálním posuvným meradlom s tyčou, Rozsah merania: 150STARTmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	402738 150START
GTIN	4059192064372
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Funkcie: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (ukladanie meraných hodnôt), RESET (vynulovanie ukazovateľa), PRESET (prednastavenie mierky), mm/inch, Reference-System, funkcia LOCK (blokowanie klávesnice), DATA (prenos dát)

- **Integrovaný rádiový vysielateľ**
- **Okamžite pripravený na meranie vďaka Reference-System**
- **Výborná odolnosť proti prachu, chladu a mazivám: Stupeň ochrany krytom IP67**
- **Elektrické napájanie: Batéria, prevádzková doba cca 3 roky (pri aktivovanom rádiovom signáli cca 0,5 roka)**
- **Lapované vodiace dráhy**
- **Posúvač a lišta tvrdené, nehrdzavejúce**

Prevedenie reklamného textu:

Veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. i-wi rádiový prijímač č. 498912.

Upozornenie:

Odteraz dostanete softvér MarCom Professional 5.2 zadarmo k stiahnutiu na stránke

www.mahr.com/marcom

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Automatické odpojenie	áno
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Prevádzková doba	3 roky
Hĺbkomer	ploché
Norma	DIN 862
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	1 ks CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

021000 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 200
