

**HOLEX****Posuvné meradlo Nónius 1/50 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410205 150
GTIN	4045197202949
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.  
Aretačná skrutka hore.

**Rozsah balenia:**

Vrátane tabuľky závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Balenie	Puzdro
Odčítanie	0,02 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Členenie	1/50 mm
Členenie	1/1000 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	Ø 1,6
Hĺbkomer dostupný	áno

Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

### Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
---	--------