

PLANOLITH**Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie, Výška hrotu: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431710 150
GTIN	2050001039149
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Z hustej špeciálnej liatiny s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Jeden koník s pevnou pinolou, jeden koník s axiálne pohyblivou pinolou. Nastavenie pinoly ručnou kľukou. S tvrdými hranolovými nastavkami.

Presnosť:

Kvalita 1, osová presnosť $\pm 0,008$ mm.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že doprava **nie** je v cene. Iné výšky hrotov na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť na pár	28 kg
Dĺžka na pár	360 mm
Šírka	120 mm
maximálne zaťaženie	75 kg
Výška hrotu	150 mm
Hranoly pre \varnothing hriadeľa	10 - 50 mm
Upínač Pinola	MK2
Osová presnosť	$\pm 0,008$ mm

Vernost reprodukcie	1
Druh produktu	Koník