

PLANOLITH**Pár koníkov akosť 1, ťažké prevedenie, Výška hrotu: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431710 200
GTIN	2050001039156
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Z hustej špeciálnej liatiny s veľmi vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu. Jeden koník s pevnou pinolou, jeden koník s axiálne pohyblivou pinolou. Nastavenie pinoly ručnou kľukou. S tvrdými hranolovými nastavkami.

Presnosť:

Kvalita 1, osová presnosť $\pm 0,008$ mm.

Upozornenie:

Upozorňujeme, že doprava **nie** je v cene. Iné výšky hrotov na vyžiadanie.

Technický opis

Upínač Pinola	MK2
Hranoly pre \varnothing hriadeľa	10 - 50 mm
Dĺžka na pár	390 mm
Výška hrotu	200 mm
Šírka	120 mm
Hmotnosť na pár	33 kg
maximálne zaťaženie	75 kg
Osová presnosť	$\pm 0,008$ mm

Vernost reprodukcie	1
Druh produktu	Koník