



## Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362250 100
GTIN	4250364400183
Trieda položky	34A

### Popis

#### Prevedenie:

- Základné teleso s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.
- Bezúdržbové vysokotlakové vreteno s konštantným tlakovým výkonom prostredníctvom čiste mechanicky pracujúceho silového posilňovača odolného proti opotrebovaniu.
- Vysoko kvalitná tvárna liatina, tvrdená, brúsená podložka obrobku, ako aj brúsené vodiace lišty.
- Voliteľný požadovaný upínací tlak: V polohe 0 nie je vysoký tlak. Závažové testy dokázali, že silový posilňovač vydrží 1 milión pracovných zdvihov bez poškodenia.
- Žiadne oslabovanie upínacej sily. Rýchle vyrovnanie s 2 voľnými lícovanými posuvnými blokmi v presne zhotovenej drážke v upínači.
- Vymeniteľné čeluste, tvrdené a brúsené (s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami).
- Výšková tolerancia – 0,03 mm.

#### Použitie:

- Na absolútne bezpečné upínanie bez vibrácií pri najvyšších rezaciach a posuvných silách.
- Rovnaká výška uloženia umožňuje účelné práce s viacerými zverákmi vedľa seba.
- Upínanie kľukou. Vysoké upínacie sily sa dosahujú s malou fyzickou námahou cez maximálne 2 otočenia vretena.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru ryhovaných upínacích čelustí, ručnej kľuky.

### Technický opis

Hmotnosť	18 kg
Rozsah upínania b I	0 - 82 mm

Výška podložky G -0,05	53,5 mm
Rozsah upínania b II	78 - 162 mm
Výška základného telesa c	87 mm
Šírka čeluste	100 mm
L <sub>4</sub>	419 - 581 mm
Upínacia sila	30 kN
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD-Allmatic
Výška čelusti C	32 mm
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 100	362420 100
Kľuka pre šírku čelustí 100	360810 100
Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 100	362400 100
Súprava úpiniek 2-dielne pre šírku čelustí 100	360750 100
Pár upínacích čelustí so stupňovitou opornou plochou pre šírku čelustí 100	362560 100
Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 100	362500 100