



Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362250 125
GTIN	4250364400206
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

- Základné teleso s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.
- Bezúdržbové vysokotlakové vreteno s konštantným tlakovým výkonom prostredníctvom čiste mechanicky pracujúceho silového posilňovača odolného proti opotrebovaniu.
- Vysoko kvalitná tvárna liatina, tvrdená, brúsená podložka obrobku, ako aj brúsené vodiace lišty.
- Voliteľný požadovaný upínací tlak: V polohe 0 nie je vysoký tlak. Závažové testy dokázali, že silový posilňovač vydrží 1 milión pracovných zdvihov bez poškodenia.
- Žiadne oslabovanie upínacej sily. Rýchle vyrovnanie s 2 voľnými lícovanými posuvnými blokmi v presne zhotovenej drážke v upínači.
- Vymeniteľné čeluste, tvrdené a brúsené (s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami).
- Výšková tolerancia – 0,03 mm.

Použitie:

- Na absolútne bezpečné upínanie bez vibrácií pri najvyšších rezaciach a posuvných silách.
- Rovnaká výška uloženia umožňuje účelné práce s viacerými zverákmi vedľa seba.
- Upínanie kľukou. Vysoké upínacie sily sa dosahujú s malou fyzickou námahou cez maximálne 2 otočenia vretena.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 úpiniek, 1 páru ryhovaných upínacích čelustí, ručnej kľuky.

Technický opis

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD-Allmatic
Rozsah upínania b I	0 - 102 mm

L ₄	507 - 709 mm
Výška základného telesa c	120 mm
Hmotnosť	30 kg
Rozsah upínania b II	98 - 202 mm
Upínacia sila	40 kN
Šírka čeluste	125 mm
Výška čelusti C	40 mm
Výška podložky G -0,05	78 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Kľuka pre šírku čelustí 125/160	360810 125/160
Pár valčekových sťahovacích čelustí pre šírku čelustí 125	362460 125
Pár upínacích čelustí s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami pre šírku čelustí 125	362400 125
Pár upínacích čelustí, hladké pre šírku čelustí 125	362420 125
Pár upínacích čelustí so stupňovitou opornou plochou pre šírku čelustí 125	362560 125
Pár základných čelustí, mäkké pre šírku čelustí 125	362520 125
Pár pružinových listových čelustí pre šírku čelustí 125	362600 125
Pár prizmatických čelustí pre šírku čelustí 125	362500 125
Pár náhradných listových pier pre šírku čelustí 125	362620 125
Súprava úpiniek 2-dielne pre šírku čelustí 125/160	360750 125/160