

Garant**TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123026 8,1 |
| GTIN | 4045197846525 |
| Trieda položky | 11E |

Popis**Prevedenie:**

Vyvinuté na použitie pri **velmi vysokých rezných rýchlostiach**. Veľmi vhodné pre stroje s **malým príkonom** a vysokými otáčkami.

- **Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.**
- **Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.**
- **Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.**

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú **vysokú presnosť polohovania a líčovania**. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Menovité -Ø D _c | 8,1 mm |
| Dĺžka napínacích drážok L _c | 95 mm |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂ | 82,9 mm |
| Celková dĺžka L | 142 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,18 mm/ot, |
| Tolerancia menovitého Ø | h7 |
| Séria | Master Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Prevedenie | 8×D |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnútorne chladenie | áno, pri 25 bar |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Pološstandard | áno |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 195 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 135 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 125 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 65 | M |
| GG | vhodný | 120 | K |
| GGG | vhodný | 115 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |

