

**Uhlomery Winkeltronic, rozlíšenie 0,1 stupňa, Dĺžka: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467540 400
GTIN	4016054102320
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

Uhlomer s presným zobrazením uhla otvorenia pohyblivého meracieho ramena. S integrovanou vodorovnou a zvislou vodováhou. Tlačidlo podržania na podržanie nameraných hodnôt. Možnosť vynulovania zobrazenia v ľubovoľnej polohe.

Rozsah balenia:

Vrátane 4 batérií č. 081561 veľ. LR6, puzdro.

Technický opis

Kroková hodnota číslic	0,1 Stupeň
Dĺžka	400 mm
Rozsah merania	0 - 200 Stupeň
Počet obsiahnutých batérií	4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Najväčšia prípustná chyba	0,2 Stupeň
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Kalibrácia	H2
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,10	026620 0,10
-----------------------------------------------------------------------	-------------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
---------------------------------------------------------------------	------------