



Pár upínacích čelustí, hladké, pre šírku čelustí: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 362420 125 |
| GTIN | 4250364400251 |
| Trieda položky | 34A |

Popis

Použitie:

Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú vaše možnosti. Hydraulické vyrovnávacie čeluste pre viacnásobné upínanie okrúhleho materiálu alebo na upínanie obrobkov s povrchovými odchýlkami na vyžiadanie.

Vhodné pre:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX č. 362010.

ALLMATIC č. 362250 – 362300, ako aj so základnými čelustami č. 361500 – 361520 vhodné pre verziu NC8. Adaptérové čeluste č. 361600, 361620 tiež vhodné pre všetky NC verzie.

Upozornenie:

Upevňovacie skrutky objednávať samostatne č. 362621 M10×23.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------------|
| vhodné pre farebný kód | NC8 |
| vhodné pre farebný kód | Titan2/TitanSense |
| vhodné pre farebný kód | TC |
| vhodné pre farebný kód | HiPo |
| vhodné pre farebný kód | LC |
| vhodné pre farebný kód | LC-GARANT |
| vhodné pre farebný kód | HD-Allmatic |

| | |
|------------------------|--------------------|
| vhodné pre farebný kód | HD-HOLEX |
| vhodné pre farebný kód | Basic |
| vhodné pre farebný kód | LCV125G |
| pre šírku čelustí | 125 mm |
| Druh produktu | Čeluste pre zverák |