

Garant**Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 800X600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431050 800X600
GTIN	4045197512369
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Stabilná zváraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovnať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

Skriňový podstavec, korpus z oceleového plechu, podľa veľkosti s krídlými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami, vrátane uzamykacieho systému GARANT. Lakovanie korpusu RAL9006 biely hliník, čelá RAL 5011 oceleová modrá.

Použitie:

Ukladanie dosiek z prírodného tvrdého kameniva č. 430190 – 430500 sa vykonáva na vopred určených bodoch (oceľové guľôčkové vložky).

- **Pre dosky do 630×630 mm. Na inštaláciu na pracovných stoloch a podobných zariadeniach sú najviac vhodné nastavovacie skrutkové zdviháky č. 373500.**
- **Úložná zostava je výškovo nastaviteľná a slúži na vyrovnanie platní (3-bodové uloženie a 2 prídavné skrutky ako ochrana proti nakláňaniu).**

Osadenie:

Výška dvier (vľavo): 480 mm

Upozornenie:

Pre inštačné prvky na izoláciu proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

Technický opis

Hmotnosť	51 kg
----------	-------

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet dvier	1
Podkladová konštrukcia Výška	720 mm
Nosnosť rozložená do plochy	500 kg
vhodné pre veľkosť dosky dĺžka×šírka	800×600 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	550 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	560 mm
maximálna pracovná výška (horná hrana dosky z tvrdého kameňa)	900 mm
Výška podstavca vrát. úložných setov	780 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	90 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec