



## Pár valčkových sťahovacích čelustí, pre šírku čelustí: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362460 125
GTIN	4250364400411
Trieda položky	34A

### Popis

#### Použitie:

Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú vaše možnosti. Hydraulické vyrovnávacie čeluste pre viacnásobné upínanie okrúhleho materiálu alebo na upínanie obrobkov s povrchovými odchýlkami na vyžiadanie.

#### Vhodné pre:

**GARANT**-NC č. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** č. 362010.

**ALLMATIC** č. 362250 – 362300, ako aj so základnými čelustami č. 361500 – 361520 vhodné pre verziu NC8. Adaptérové čeluste č. 361600, 361620 tiež vhodné pre všetky NC verzie.

#### Upozornenie:

Upevňovacie skrutky objednávať samostatne č. 362621 M10×23.

### Technický opis

vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT

vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX
vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	LCV125G
pre šírku čelustí	125 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák