

PLANOLITH**Normálny uhol 90°, presnosť štvorcového tvaru 0, Dĺžka×šírka: 300X300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	431860 300X300
GTIN	2050001042729
Trieda položky	46H

Popis

Prevedenie:

Materiál, presnosť a možnosti pozri č. 430300; 430400. Štyri obežné úzke uhlové plochy 90° sú jemne diamantom lapované podľa DIN 876. Pravouhlosť podľa DIN 875.

Použitie:

Na kontrolu uhla 90° v horizontálnej aj vertikálnej rovine.

Upozornenie:

Dodanie nevoľné. Uhlové kalibre v kvadratickej forme do dĺžky 1 000 mm na vyžiadanie. Uhlové kalibre v pravouhlej forme do dĺžky 2 000 mm na vyžiadanie.

Drevená debnička alebo Flight Case za príplatok na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka	300 mm
Hmotnosť	11 kg
Dĺžka	300 mm
Hrúbka	50 mm
Pravouhlosť	0,004 mm

Norma	DIN 875
Norma	DIN 876/0
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska