

Garant**Vrták na hlboké otvory HSS-E, bez povlaku, Ø DC h8: 1,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	116061 1,1
GTIN	4045197026491
Trieda položky	11B

Popis**Prevedenie:**

Značne **vystužené jadro** bez zvýšenia jadra.

Presné vybrúsenie hrotu.

So **špeciálne tvarovanými drážkami**. Výhodné pre hlboké otvory do 10×D a materiály s kritickou tvorbou triesok.

Odporúčanie:**Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Upozornenie:

Vhodné navrtávky NC č. 112120, 112140 a 112170 s **uhlom hrotu 142°** na zvýšenie spoľahlivosti procesu.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	1,1 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	37 mm
Počet rezných hrán Z	2
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Tolerancia menovitého Ø	h8
Ø stopky D _s	1,1 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Norma	DIN 340
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	35,4 mm

Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Typ	FS
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	45	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	21	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	18	P
GG(G)	vhodný	25	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		