

KARL DEUTSCH**Prístroj na meranie hrúbky steny a rýchlosti zvuku (bez sondy), Typ: 1076B****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Trieda položky	49G

Popis**Prevedenie:**

Malé praktické ultrazvukové zariadenie na meranie hrúbky stien s automatickým rozpoznávaním skúšobnej hlavy. **Testovateľné materiály: Všetky zvukovo vodivé materiály ako ocel, železo, neželezné kovy, plasty, sklo, keramika atď.** Meranie hrúbky stien a rýchlosti šírenia zvuku v zariadení.

- **Pohodlné usmerňovanie používateľa jasnými pokynmi (viacjazyčne).**
- **Variabilné zobrazovacie režimy k optimálnemu prispôsobeniu na meracie úlohy: –
Štandardné zobrazenie – diferenčná hodnota – minimálna hodnota**

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane prepravného kufríka, spojovací prostriedok (100 ml), 2 batérie č. 081561 veľ. LR3 a kalibračný protokol.

Zvláštne príslušenstvo:

Meracie hlavy s rozsahom merania do 400 mm na vyžiadanie.

Upozornenie:

Varianty s dátovým úložiskom, dátovým výstupom a štatistickým softvérom na meranie hrúbky stien na materiáloch s povrchovou úpravou na vyžiadanie.

Technický opis

Zobrazenie stavu batérie	opticky a akusticky
Šírka	81 mm
Merací rozsah Rýchlosť zvuku	100 - 19999 m/s
Dĺžka	131 mm
Výška	32 mm
Merací rozsah Hrúbka steny	pozri testovaciu hlavu c. 496954
Hmotnosť vrátane batérií bez ochrany krytu	175 g
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Merací prístroj na meranie hrúbky steny

Príslušenstvo

Sada ochranej fólie 10-dielne Typ PB4	496957 PB4
Sonda Typ PB10	496954 PB10
Sonda Typ PB4	496954 PB4
Rukoväť pre testovaciu hlavu PB Typ PB10	496956 PB10
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Rukoväť pre testovaciu hlavu PB Typ PB4	496956 PB4
Spojovacie činidlo Obsah 500	496958 500