




Zverák na brúsenie a kontrolu s vretenom, Šírka čelustí A: 65mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363550 65
GTIN	4045197313560
Trieda položky	38F

Popis

Prevedenie:

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).

S vodorovne **zabrúsenou prizmou**.

Funkcia:

Vťahovací systém – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie**.

Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacej kľuky.

Technický opis

Celková dĺžka a	220 mm
maximálny rozsah upínania b	100 mm
Hmotnosť	4,3 kg
Šírka čelustí A	65 mm
Výška čelusti C	37 mm

Celková šířka B	65 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu