

Garant**Nadstavbová čelusť, štandardná, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361124 100
GTIN	4045197849045
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361149.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Výška čelusti h	40 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Dĺžka l ₁	12 mm
Výška h ₁	20 mm
Dĺžka čelustí l	60 mm
Šírka čelustí b	100 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

