

Garant**Nástavbová čelust' výkyvná, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361127 100
GTIN	4045197849083
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 361140 – 361149.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Montážne odporúčanie na **upevnenie upínacieho modulu.**

Vhodná protičelust' č. 361125.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xpent0
Dĺžka čelustí l	60 mm
Uhol výkyvu	15 Stupeň
Šírka čelustí b	100 mm
Výška h ₁	20 mm

Výška čelusti h	40 mm
Dížka l ₁	12 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák