

Garant**Nadstavbová čelusť Gripp tuhá, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361128 100
GTIN	4045197849090
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slúži na kompenzáciu nerovnoobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka l_1	33 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Výška čelusti h	35 mm
Výška h_1	35 mm
Šírka čelustí b	100 mm
Dĺžka čelustí l	70 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

