

Garant**Nadstavbová čelusť Gripp výkyvná, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361129 100
GTIN	4045197849106
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Na upnutie upínacích vložiek Gripp č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slúži na kompenzáciu nerovnoběžných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

Vhodné pre:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105 – 361110.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Montážne odporúčanie na upevnenie **upínacieho modulu**.

Vhodná protičelusť č. 361128.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xpent0
Dĺžka čelustí l	70 mm
Výška čelusti h	35 mm
Dĺžka l ₁	33 mm
Šírka čelustí b	100 mm

Uhol výkyvu

30 Stupeň

Druh produktu

Čeluste pre zverák