


Garant**Predsadzovacia čelusť Gripp 3/5, pre typ: 63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361142 63
GTIN	4045197849182
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.

Dosadacia plocha 3 mm.**Prevedenie reklamného textu:**

Vhodné pre: 360405 125MX a 360405 125LX.

Výhoda:

Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Výška h_2	15 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka l_1	9 mm
Dĺžka l_2	9 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm

Výška h ₁	17 mm
Šírka čelustí b	63 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Druh produktu	Čeluste pre zverák