

Garant**Predsadzovacia čelusť hladká 3/5 s povrchovou úpravou, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361144 100
GTIN	4045197849236
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.

S povrchovou úpravou.

Výhoda:

Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Šírka čelustí b	100 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm
Dĺžka l ₁	9 mm
Výška h ₁	17 mm
Výška h ₂	15 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka l ₂	9 mm

vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák