

**Garant****Kombinovaná predsadzovacia čelusť Gripp/hladká 3/3, pre typ: 63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361145 63
GTIN	4045197849243
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Kombinovaný upínací stupeň pozostávajúci zo stupňa uchopenia a hladkého stupňa, každý s výškou 3 mm.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Vhodné pre:** 360405 125MX a 360405 125LX.

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Šírka čelustí b	63 mm
Výška h <sub>1</sub>	17 mm
Dĺžka l <sub>1</sub>	6 mm
Dĺžka l <sub>2</sub>	9 mm
Výška čelusti h	20 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm

Výška h <sub>2</sub>	14 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
Druh produktu	Čeluste pre zverák