

Garant**Kombinovaná predsadzovacia čelusť Gripp/hladká 3/3, pre typ: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361145 100
GTIN	4045197849250
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Kombinovaný upínací stupeň pozostávajúci zo stupňa uchopenia a hladkého stupňa, každý s výškou 3 mm.

Prevedenie reklamného textu:

Vhodné pre: 360405 125MX a 360405 125LX.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.

Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

Dĺžka l_1	6 mm
Výška h_1	17 mm
Dĺžka l_2	9 mm
Šírka čelustí b	100 mm
Dĺžka čelustí l	12 mm
Výška h_2	14 mm
Výška čelusti h	20 mm

vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák