



Pár upínacích čelustí so stupňovitou opornou plochou, pre šírku čelustí: 160mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	362560 160
GTIN	4250364400480
Trieda položky	34A

Popis

Použitie:

Prídavné čeluste mnohonásobne rozširujú vaše možnosti. Hydraulické vyrovnávacie čeluste pre viacnásobné upínanie okrúhleho materiálu alebo na upínanie obrobkov s povrchovými odchýlkami na vyžiadanie.

Vhodné pre:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX č. 362010.

ALLMATIC č. 362250 – 362300, ako aj so základnými čelustami č. 361500 – 361520 vhodné pre verziu NC8. Adaptérové čeluste č. 361600, 361620 tiež vhodné pre všetky NC verzie.

Upozornenie:

Upevňovacie skrutky objednávať samostatne č. 362621 M10×23.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX

vhodné pre farebný kód	Basic
vhodné pre farebný kód	HiPo
pre šírku čelustí	160 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák