

Mahr**Digitálne posuvné meradlo s okrúhlym hĺbkomerom a dátovým výstupom,
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412728 150
GTIN	4059192002121
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, vysoko kontrastný displej LCD s 8,5 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Norma	ISO 13385
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Prevádzková doba	cca 3 roky
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2